

台座底部がラバーになっているタイプで一番多くご利用いただいているアジャスターです

三価クロメート処理品

<D-BⅢ D-BⅢ・FR D-BⅢ・SI>



在庫品

納期:3~5日

耐 荷 重 <M8-M10>300kgf <M12>500kgf <M16-M20>700kgf

材 質 ボルト・ナット SS400相当

受 皿 SS圧延鋼板(2t)

底 部 ①D-BⅢ:クロロブレンゴム(硬度80° ±5°)/黒

②D-BⅢ・FR:エチレンプロピレンゴム(非移行性ゴム)グレー

③D-BⅢ・SI:シリコンゴム/白

表面処理 三価黒クロメート

オールステンレス品

<D-AⅢ D-AⅢ・FR D-AⅢ・SI>



在庫品

納期:3~5日

耐 荷 重 <M8-M10>300kgf <M12>500kgf <M16-M20>700kgf

材 質 ボルト・ナット SUS304相当


受 皿 SUS304鋼板(2t)

底 部 ①D-AⅢ:クロロブレンゴム(硬度80° ±5°)/黒

②D-AⅢ・FR:エチレンプロピレンゴム(非移行性ゴム)グレー

③D-AⅢ・SI:シリコンゴム/白


表面処理 パシベート



※ねじ軸は回転し、多少傾きます。

※ラバー製品に関するご注意

損傷致しますので、機械据付け後、引きずったりしないようお願い致します。



■特 徴

- ①ゴムの部分が床面に接しますので、床面に傷をつけません。
- ②軽防振タイプの調整ボルトです。但しゴム硬度が80°ですので、低弾性ゴムに比べて反発力が高く、防振効果はそれほど発揮しませんが他の防振タイプD-Gシリーズなどと比べてご使用ください。
- ③ボルト底部に十字の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。
- ④受け皿とボルトの間にナイロンワッシャーを使用しており回転 がスムーズです。
- ⑤FRタイプは非移行性ゴムを使用していますので、機械を移動してもゴムの跡形が残りません。
- ⑥SIタイプは白色で、ゴムの跡形が付き難いのが特徴です。
- ⑦事務機器等に適しています。

	品 番		寸		法 (mm)							質量 (g)	耐荷重 (kgf)
	三価クロメート処理品	オールステンレス品	D	L1	L2	H	I	A	B				
標準	D-BⅢ 8× 60	D-AⅢ 8× 60SUS	M 8×1.25	60	78.5	5.5	13	40	13	70	300		
	D-BⅢ 10× 50	D-AⅢ 10× 50SUS	M10×1.5	50	70	7	13	40	17	90	300		
	D-BⅢ 10×100	D-AⅢ 10×100SUS	M10×1.5	100	120	7	13	40	17	110	300		
	D-BⅢ 12× 50	—	M12×1.75	50	73	8	15	50	19	155	500		
	D-BⅢ 12× 70	D-AⅢ 12× 70SUS	M12×1.75	70	93	8	15	50	19	170	500		
	D-BⅢ 12×100	D-AⅢ 12×100SUS	M12×1.75	100	123	8	15	50	19	190	500		
	D-BⅢ 12×120	D-AⅢ 12×120SUS	M12×1.75	120	143	8	15	50	19	205	500		
	D-BⅢ 12×150	D-AⅢ 12×150SUS	M12×1.75	150	173	8	15	50	19	225	500		
	D-BⅢ 16× 70	D-AⅢ 16× 70SUS	M16×2.0	70	97	10	17	60	24	290	700		
	D-BⅢ 16×100	D-AⅢ 16×100SUS	M16×2.0	100	127	10	17	60	24	330	700		
	D-BⅢ 16×130	D-AⅢ 16×130SUS	M16×2.0	130	157	10	17	60	24	370	700		
	D-BⅢ 16×150	D-AⅢ 16×150SUS	M16×2.0	150	177	10	17	60	24	395	700		
	D-BⅢ 16×180	D-AⅢ 16×180SUS	M16×2.0	180	207	10	17	60	24	435	700		
	D-BⅢ 16×200	—	M16×2.0	200	227	10	17	60	24	460	700		
	D-BⅢ 20×100	D-AⅢ 20×100SUS	M20×2.5	100	130	13	17	60	30	470	700		
	D-BⅢ 20×130	D-AⅢ 20×130SUS	M20×2.5	130	160	13	17	60	30	540	700		
	D-BⅢ 20×150	D-AⅢ 20×150SUS	M20×2.5	150	180	13	17	60	30	575	700		
	D-BⅢ 20×180	D-AⅢ 20×180SUS	M20×2.5	180	210	13	17	60	30	635	700		
	D-BⅢ 20×200	—	M20×2.5	200	230	13	17	60	30	675	700		
FR	D-BⅢ 8× 60-FR	D-AⅢ 8× 60-SUS-FR	M 8×1.25	60	78.5	5.5	13	40	13	70	300		
	D-BⅢ 10× 50-FR	D-AⅢ 10× 50-SUS-FR	M10×1.5	50	70	7	13	40	17	90	300		
	D-BⅢ 10×100-FR	D-AⅢ 10×100-SUS-FR	M10×1.5	100	120	7	13	40	17	110	300		
	D-BⅢ 12× 50-FR	—	M12×1.75	50	73	8	15	50	19	155	500		
	D-BⅢ 12× 70-FR	D-AⅢ 12× 70-SUS-FR	M12×1.75	70	93	8	15	50	19	170	500		
	D-BⅢ 12×100-FR	D-AⅢ 12×100-SUS-FR	M12×1.75	100	123	8	15	50	19	190	500		
	D-BⅢ 12×120-FR	D-AⅢ 12×120-SUS-FR	M12×1.75	120	143	8	15	50	19	205	500		
	D-BⅢ 12×150-FR	D-AⅢ 12×150-SUS-FR	M12×1.75	150	173	8	15	50	19	225	500		
	D-BⅢ 16× 70-FR	D-AⅢ 16× 70-SUS-FR	M16×2.0	70	97	10	17	60	24	290	700		
	D-BⅢ 16×100-FR	D-AⅢ 16×100-SUS-FR	M16×2.0	100	127	10	17	60	24	330	700		
	D-BⅢ 16×130-FR	D-AⅢ 16×130-SUS-FR	M16×2.0	130	157	10	17	60	24	370	700		
	D-BⅢ 16×150-FR	D-AⅢ 16×150-SUS-FR	M16×2.0	150	177	10	17	60	24	395	700		
	D-BⅢ 16×180-FR	D-AⅢ 16×180-SUS-FR	M16×2.0	180	207	10	17	60	24	435	700		
	D-BⅢ 16×200-FR	—	M16×2.0	200	227	10	17	60	24	460	700		
	D-BⅢ 20×100-FR	D-AⅢ 20×100-SUS-FR	M20×2.5	100	130	13	17	60	30	470	700		
	D-BⅢ 20×130-FR	D-AⅢ 20×130-SUS-FR	M20×2.5	130	160	13	17	60	30	540	700		
	D-BⅢ 20×150-FR	D-AⅢ 20×150-SUS-FR	M20×2.5	150	180	13	17	60	30	575	700		
	D-BⅢ 20×180-FR	D-AⅢ 20×180-SUS-FR	M20×2.5	180	210	13	17	60	30	635	700		
	D-BⅢ 20×200-FR	—	M20×2.5	200	230	13	17	60	30	675	700		
SI	D-BⅢ 8× 60-SI	D-AⅢ 8× 60-SUS-SI	M 8×1.25	60	78.5	5.5	13	40	13	70	300		
	D-BⅢ 10× 50-SI	D-AⅢ 10× 50-SUS-SI	M10×1.5	50	70	7	13	40	17	90	300		
	D-BⅢ 10×100-SI	D-AⅢ 10×100-SUS-SI	M10×1.5	100	120	7	13	40	17	110	300		
	D-BⅢ 12× 50-SI	—	M12×1.75	50	73	8	15	50	19	155	500		
	D-BⅢ 12× 70-SI	D-AⅢ 12× 70-SUS-SI	M12×1.75	70	93	8	15	50	19	170	500		
	D-BⅢ 12×100-SI	D-AⅢ 12×100-SUS-SI	M12×1.75	100	123	8	15	50	19	190	500		
	D-BⅢ 12×120-SI	D-AⅢ 12×120-SUS-SI	M12×1.75	120	143	8	15	50	19	205	500		
	D-BⅢ 12×150-SI	D-AⅢ 12×150-SUS-SI	M12×1.75	150	173	8	15	50	19	225	500		
	D-BⅢ 16× 70-SI	D-AⅢ 16× 70-SUS-SI	M16×2.0	70	97	10	17	60	24	290	700		
	D-BⅢ 16×100-SI	D-AⅢ 16×100-SUS-SI	M16×2.0	100	127	10	17	60	24	330	700		
	D-BⅢ 16×130-SI	D-AⅢ 16×130-SUS-SI	M16×2.0	130	157	10	17	60	24	370	700		
	D-BⅢ 16×150-SI	D-AⅢ 16×150-SUS-SI	M16×2.0	150	177	10	17	60	24	395	700		
	D-BⅢ 16×180-SI	D-AⅢ 16×180-SUS-SI	M16×2.0	180	207	10	17	60	24	435	700		
	D-BⅢ 16×200-SI	—	M16×2.0	200	227	10	17	60	24	460	700		
	D-BⅢ 20×100-SI	D-AⅢ 20×100-SUS-SI	M20×2.5	100	130	13	17	60	30	470	700		
	D-BⅢ 20×130-SI	D-AⅢ 20×130-SUS-SI	M20×2.5	130	160	13	17	60	30	540	700		
	D-BⅢ 20×150-SI	D-AⅢ 20×150-SUS-SI	M20×2.5	150	180	13	17	60	30	575	700		
	D-BⅢ 20×180-SI	D-AⅢ 20×180-SUS-SI	M20×2.5	180	210	13	17	60	30	635	700		
	D-BⅢ 20×200-SI	—	M20×2.5	200	230	13	17	60	30	675	700		

特注サイズ承ります。